



D	SAFETY CHARACTERISTICS	0
	SIGNIFICANT CHARACTERISTICS	0



HOSE FITTING FOR HOSES HAVING ID 16 MM
SCHLAUCHANSCHLUSS FÜR SCHLÄUCHE MIT ID 16 MM
EMBOUT DE FLEXIBLE POUR TUYAUX AYANT UN DIAMÈTRE INTÉRIEUR DE 16 MM
RACCORDO PER TUBO FLESSIBILE CON DIAMETRO INTERNO 16 MM



DIMENSIONING MADE ON THE BASIS OF THE AMP REFERENCE NUMBER:
CASTING ASSEMBLY ACCORDING TO DRAWING C-208-15556 REV.5.2
CODING: NUMBER 0
MATCHING THE MATING CONNECTOR ACCORDING TO DRAWING C-953042

MASSLICHE AUSFUEHRUNG ANHAND FOLGENDER AMP-SACHNUMMER:
GEHAEUSEBAUGRUPPE NACH ZEICHNUNG C-208-15556 REV. 5.2
KODIERUNG: NUMMER 0
PASSEND ZU GEGENSTECKER NACH ZEICHNUNG C-953042

DIMENSIONNEMENT FAIT A' L'AIDE DU NUMERO DE REFERENCE AMP:
SOUS-ENSEMBLE DE BOITE SUIVANT PLAN C-208-15556 REV. 5.2
CODIFICATION: NUMERO 0
ASSORTI AU PENDANT SUIVANT PLAN C-953042






DIMENSIONAMENTO FATTO SULLA BASE DI NUMERO DI RIFERIMENTO AMP:
SOTTOGRUPPO DI CORPO SECONDO DISEGNO C-208-15556 REV. 5.2
CODICE: NUMERO 0
ADATTO AL CONNETTORE CORRISPONDENTE SECONDO DISEGNO C-953042

DIMENSIONING MADE ON THE BASIS OF THE AMP REFERENCE NUMBER;
CASING ASSEMBLY ACCORDING TO DRAWING 89-52116-100
CODING: A1
MATCHING THE MATING CONNECTOR ACCORDING TO DRAWING 963228 REV.G

MASSLICHE AUSFUEHRUNG ANHAND FOLGENDER AMP-SACHNUMMERN:
GEHAEUSEBAUGRUPPE NACH ZEICHNUNG 89-52116-100
KODIERUNG: A1
PASSEND ZU GEGENSTECKER NACH ZEICHNUNG 963228 REV.G

DIMENSIONNEMENT FAIT A L'AIDE DU NUMERO DE REFERENCE AMP:
SOUS-ENSEMBLE DE BOITE SUIVANT PLAN 89-52116-100
CODIFICATION: A1
ASSORTI AU PENDANT SUIVANT PLAN 963228 REV.G

DIMENSIONAMENTO FATTO SULLA BASE DI NUMERO DI RIFERIMENTO AMP:
SOTTOGRUPPO DI CORPO SECONDO DISEGNO 89-52116-100
CODICE: A1
ADATTO AL CONNETTORE CORRISPONDENTE SECONDO DISEGNO 963228 REV.G



01 ; 02 ; 03 = DATUM PLANE
BEZUGSEBENE
PLAN DE REFERENCE
PLANO DI RIFERIMENTO

General Specification: IED-354-1, 3-30, 30 14400 LP		Copyright Waiver			
Further Technical Data: 478 407 130 O		Size: _____ Specimen: _____ Date: 2005-09-24 By: Snivogerspernd			
Doc. Code: 435		Sheet: 1 To 2		COMPACT UNIT KOMPAKT-HEINIT GRUPPE COMPACT GRUPPO COMPACT	
General Tolerances: IEI-2611		Date: 2005-09-04 By: Heinrich			
Range of Nominal Dimensions (± mm)		Material: Heinrich			
Class	1	2	3	Material	
Coarse	± 0.15	± 0.20	± 0.400	Heat	
Fine	0.5	1.0	1.5	2	
Medium	1.0	2.0	3.0	4.0	± 3°
Extra	2.0	3.5	5.0	6.5	
Tapped Holes				Date of first issue: 2005-06-06 Doc. Code: _____	
1. Tolerance: Class Applied		Weight: 1.1 Size: 478 407 130 O		005 ML 1/2	
		Size: A O CRO System: O		179454 2x 2 5497 Registration for: _____	

Non e' permesso cedere, a terzi o riprodurre questo documento, ne utilizzare il contenuto o renderlo comunque noto a terzi senza autorizzazione esplicita. Ogni infrazione costituisce un evidente abuso e comportera il risarcimento dei danni subiti. E' fatta riserva di tutti i diritti derivanti da brevetti o modelli.

Toute Communication ou reproduction de ce document, toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation expresse. Tout manquement a cette regle constitue un abus evident et expose son auteur au versement de dommages et interets. Tous droits de propriete industrielle reserves, notamment en matiere de brevets et de modesles.

Kopieren of this document and giving it to others and the use or communication of the contents hereof, are forbidden without express authority. Contention of this restriction will constitute an evident abuse and result in a liability to the payment of damages. All rights are reserved in the event of the grant of patent or registration of a utility model or design. This document is the subject of copyright.

Wiederholung sowie Vervielfachung dieser Unterlagen, Verleitung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich ausgenommen. Wiederholungen, Vervielfachungen stellen einen offensichtlichen Missbrauch dar und verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.

TECHNICAL DATA
TECHNISCHE DATEN
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
CARATTERISTICHE TECNICHE

WORKING MEDIUM : BRAKE FLUID DOT 3, DOT 4, DOT 5.1 - FMVSS 116
BETRIEBSMEDIUM : BREMSFLUESSIGKEIT DOT 3, DOT 4, DOT 5.1 - FMVSS 116
FLUIDE D'UTILISATION: LIQUIDE DE FREIN DOT 3, DOT 4, DOT 5.1 - FMVSS 116
FLUIDO DI ESERCIZIO : LIQUIDO PER FRENI DOT 3, DOT 4, DOT 5.1 - FMVSS 116

FLUID TEMPERATURE :
DRUCKMITTELTEMPERATUR : -35 °C...+70 °C
TEMPERATURE DU FLUIDE :
TEMPERATURA A MEDIA PRESSIONE:

AMBIENT TEMPERATURE :
UMGEBUNGSTEMPERATUR : -35 °C...+70 °C (max. 2h 100 °C)
TEMPERATURE AMBIANTE:
TEMPERATURA AMBIENTE:

INSTALLATION POSITION : HORIZONTAL
EINBAULAGE : HORIZONTAL
POSITION D' INSTALLATION:
POSIZIONE DI MONTAGGIO :

SOFTWARE VERSION :
SOFTWAREVERSION : HEBB0002
VERSION DU SOFTWARE :
VERSIONE DEL SOFTWARE:

PARAMETERSET :
PARAMETERSATZ :13
SET DE PARAMETRES :
SET DI PARAMETRI :

ACCUMULATOR :
DRUCKSPEICHER : 0.75l
ACCUMULATEUR :
ACCUMULATORE :

WORKING PRESSURE :
BETRIEBSDRUCK : 130 ... 160 bar
PRESSION D'UTILISATION:
PRESSIONE DI ESERCIZIO:

PRESSURE LIMITING :
DRUCKBEGRENZUNG : 190+10 bar
LIMITATION DE PRESSION:
LIMITAZIONE DI PRESSIONE :

SURFACE PROTECTION: STEEL PARTS ACC. TO JED 256 ZN/C
OBERFLAECHENSCHUTZ: STAHLTEILE NACH JED 256 ZN/C
PROTECTION DE SURFACE: PIECES EN ACIER SELON JED 256 ZN/C
PROTEZIONE SUPERFICI: PEZZI DI A ACCIAIO CONFORME A JED 256 ZN/C

THE UNIT IS PNEUMATICALLY TESTED AND HAS TO BE FILLED BY EVACUATION AND FILL PROCEDURE
DAS GERAET IST PNEUMATISCH GEPRUEFT UND MUSS VAKUUM BEFUELLT WERDEN
L'ACCUMULATEUR DE PRESSION EST CONTRÔLÉ PNEUMATIQUEMENT ET DOIT ÊTRE REMPLI PAR REMPLISSAGE À VIDE
IL ACCUMULATORE DI PRESSIONE É SOTTOPOSTO ALLA PROVA PNEUMATICA E DEVE ESSERE RIPIENO CON RIEMPIMENTO A VUOTO

STORABILITY: 9 MONTHS FOR DEVICES CLOSED WITH ORIGINAL PROTECTION CAPS
THE DEVICES HAVE TO BE FILLED WITHIN 96 HOURS AFTER UNPACKED

LAGERBARKEIT: MIT ORIGINALSCHUTZKAPPEN VERSCHLOSSENE GERAETE 9 MONATE.
AUSGEPACKTE GERAETE MUSSEN INNERHALB 96 STUNDEN BEFUELLT WERDEN.

APTITUDE AU STOCKAGE: 9 MOIS POUR APPAREILS FERMES AVEC CAPUCHONS ORIGINAUX
LES APPAREILS DOIVENT ETRE REMPLIS DANS LES 96 HEURES APRES DEBALLAGE

CONSERVABILITA: 9 MESI PER APPARECCHI CHIUSI CON PROTETTORI ORIGINALI
GLI APPARECCHI DEVONO ESSERE RIEMPITI NELLE 96 ORE DOPO DISIMBALLAGGIO

NOMINAL VOLTAGE :
NENNSPANNUNG : 12 VDC
TENSION NOMINALE :
TENSIONE NOMINALE:

DEGREE OF PROTECTION:
SCHUTZART : IP 66
DEGRE DE PROTECTION :
GRADO DI PROTEZIONE :

PORT IDENTIFICATION
ANSCHLUSSBEZEICHNUNG
REFERENCE D' ORIFICE
DESIGNAZIONE DELL 'ORIFIZIO

MF MASTERCYLINDER FRONT AXLE
HAUPTZYLINDER VORDERACHSE
MAITRE CYLINDRE ESSIEU AVANT
CILINDRO PRINCIPALE ASSE ANTERIORE


MR MASTERCYLINDER REAR AXLE
HAUPTZYLINDER HINTERACHSE
MAITRE CYLINDRE ESSIEU ARRIERE
CILINDRO PRINCIPALE ASSE POSTERIORE

LR REAR AXLE - LEFT
HINTERACHSE - LINKS
ESSIEU ARRIERE - A GAUCHE
ASSE POSTERIORE - A SINISTRA

RR REAR AXLE - RIGHT
HINTERACHSE - RECHTS
ESSIEU ARRIERE - A DROITE
ASSE POSTERIORE - DESTRO

LF FRONT AXLE - LEFT
VORDERACHSE - LINKS
ESSIEU AVANT - A GAUCHE
ASSE ANTERIORE - A SINISTRA

RF FRONT AXLE - RIGHT
VORDERACHSE - RECHTS
ESSIEU AVANT - A DROITE
ASSE ANTERIORE - DESTRO



General Specification: JED-334-1, Size ISO 14405 LP										Copyright WABCO®				WABCO			
Further Technical Data: 478 407 100 0										Date		Signature					
Doc. Code: 435				Sheet: 2 To 2						Drawn				COMPACT UNIT KOMPAKTEINHEIT GROUPE COMPACT GRUPPO COMPACT			
General Tolerances JED-261										2019-05-24		Srinivasaperumal					
Range of Nominal Dimensions (± mm)										Checked							
										2019-06-04		Heinrich					
										Expert							
										Heinrich							
Class 1)		≤ 50		> 50 ≤ 180		> 180 ≤ 400		> 400									
Fine				0.5		1.0		1.5				2.0					
Medium		X		1.0		2.0		3.0				4.0					
Coarse				2.0		3.5		5.0				6.5					
Tapped Holes acc. -																	
1) Tolerance Class Applied Crossmarked																	

Mass		Scale		Material No.				Date of first issue: 2005-06-30					
15.1 KG		1:1		478 407 130 0				Doc.Code		Language		Sheet	
Size		CAD System						005		ML		2/2	
A 2		CREO				ECN-No.		Revision		Techn. Resp.		Replacement for	
						179454		1x D		5497		-	